



Plieninis veržtuvas su svirtimi, Užveržimo tarpas: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860600 300
GTIN	4008158034430
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Maksimali užspaudimo jėga iki 8500 N.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam **užveržimui didele jėga.**

Techninis aprašymas

Išnešimas	140 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	28×11 mm
Svoris	2,3 kg
Užveržimo tarpas	300 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

