

Garant**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 400mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 860480 400 |
| GTIN | 4045197167453 |
| Produktų klasė | 81D |

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene® danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Kreipiančiosios skerspjūvis: 25×12 mm

Išnešimas: 120 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Užveržimo tarpas | 400 mm |
| Kreipiančiosios skerspjūvis | 25×12 mm |
| Išnešimas | 120 mm |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |

