



## Plieninis veržtuvas su svirtimi, Užveržimo tarpas: 500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	860600 500
GTIN	4008158034454
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Maksimali užspaudimo jėga iki 8500 N.

#### Paskirtis:

**Greitam** ir lengvam **užveržimui didele jėga.**

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	500 mm
Išnešimas	120 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	28×11 mm
Svoris	2,6 kg
Produkto rūšis	Veržtuvas

