

Garant**VHM freza, DLC, Ø h10 DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	201046 3
GTIN	4045197964779
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Platūs grioveliai geram drožlės pasišalinimui.

Speciali geometrija **aliuminiui apdirbti.**

Su patobulinta **DLC danga sp².**

Paskirtis:

Specialiai frezuoti **aliuminį, įpjauti ir frezuoti kontūrus.**

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Dantų skaičius Z	1
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,008 mm
Koto Ø D _s	3 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	22 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	3 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	26 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	440 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	360 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	180 m/min	N
PE-HD	tinka	150 m/min	N
PA 66	tinka	180 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	170 m/min	N
POM GF25	tinka	150 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	140 m/min	N
PEEK GF30	tinka	120 m/min	N
PTFE CF25	tinka	150 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	280 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N

CuZn	tinka	190 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		