

HOLEX**Plieninis veržtuvas su svirtimi, Užveržimo tarpas: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860650 120
GTIN	4045197494405
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam **užveržimui didele jėga.**

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjūvis	13,5×6,5 mm
Užveržimo tarpas	120 mm
Svoris	0,5 kg
Išnešimas	60 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

