

HOLEX**Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis, be dangos, Ø DC h8: 7,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113341 7,2
GTIN	4045197964595
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus lūžiams, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.

Paviršius nušlifluotas perimetru (be nuožulų), kad nestrigtų.

Paviršius oksiduotas.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

Viršūnės forma C.

Paskirtis:

Specialiai lakštinio metalo gręžimui.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	7,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	24 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	13,2 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka		
sausasis	tinka		