

HOLEX**Gražtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, Ø DC h8: 4,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113421 4,1
GTIN	4045197964670
Produktų klasė	12B

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas.

Atsparus lūžiams, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.

Paviršius nušlifluotas perimetru (be nuožulų), kad nestrigtų.

Viršūnės forma C.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

Paskirtis:

Specialiai lakštinio metalo gręžimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	55 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	14 mm
Norma	DIN 1897
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	7,9 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Nominalusis Ø D _c	4,1 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka		
sausasis	tinka		