

**HOLEX****Grąžtas metaliniams lakštams HSS vienpusis, be dangos, Ø DC h8: 3,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113341 3,5    |
| GTIN             | 4045197964274 |
| Produktų klasė   | 12B           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Atsparus lūžiams**, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.

**Paviršius nušlifluotas perimetru** (be nuožulų), kad nestrigtų.

Paviršius oksiduotas.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

Viršūnės forma C.

**Paskirtis:**

**Specialiai lakštinio metalo gręžimui.**

**Techninis aprašymas**

|   |               |
|---|---------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2             |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 13 mm         |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8            |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 7,8 mm        |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 3,5 mm        |
| Bendras ilgis L   | 52 mm         |
| Norma   | DIN 1897      |
| Smailas kampas  | 135 laipsniai |
| Danga   | be dangos     |
| Ašmenys   | HSS           |
| Vidinis aušinimas                                       | ne            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                       | tinka         |                |           |