

**HOLEX****Gražtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, Ø DC h8: 3,3mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113421 3,3    |
| GTIN             | 4045197964649 |
| Produktų klasė   | 12B           |

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas.

**Atsparus lūžiams**, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.**Paviršius nušlifluotas perimetru** (be nuožulų), kad nestrigtų.

Viršūnės forma C.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

**Paskirtis:****Specialiai lakštinio metalo gręžimui.****Techninis aprašymas**

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 7,1 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2             |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8            |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 3,3 mm        |
| Bendras ilgis L                                         | 49 mm         |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 12 mm         |
| Norma                                                   | DIN 1897      |
| Smailas kampas                                          | 135 laipsniai |
| Danga                                                   | be dangos     |
| Ašmenys                                                 | HSS           |
| Vidinis aušinimas                                       | ne            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                       | tinka         |                |           |