

**HOLEX****Gražtas metaliniams lakštams HSS dvipusis, be dangos, Ø DC h8: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Produktų klasė	12B

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas.

**Atsparus lūžiams**, nes trumpi sraigtiniai grioveliai ir sustiprinta šerdis. Centruojanti viršūnė.**Paviršius nušlifluotas perimetru** (be nuožulų), kad nestrigtų.

Viršūnės forma C.

Konstrukciniai matmenys kaip DIN 1897.

**Paskirtis:****Specialiai lakštinio metalo gręžimui.****Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 1897
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	13 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	52 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	7,8 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
sausasis	tinka		