

**Šlifavimo juosta Cubitron™II 784F, 50×2000 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558511 60 |
| GTIN | 2050001948694 |
| Produktų klasė | 53S |

Aprašymas**Modelis:**

Cubitron™ II šlifavimo juosta 784F su smulkiais keraminiais grūdeliais ir aliuminio oksidu ant stabilaus YF poliesterio pagrindo (P36 – P80) arba pusiau tamprus XF poliesterio pagrindo (P120 – P180). Skirtas **efektyviam sudėtingų šlifavimo darbų atlikimui** stacionariomis šlifavimo staklėmis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Grūdėtumas | 60 |
| Serija | Cubitron™II 784F |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |
| Šlifavimo juostos plotis | 50 mm |
| Šlifavimo juostos ilgis | 2000 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 50×2000 mm |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | 35-40 m/s | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 32-38 m/s | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 20-25 m/s | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 32-38 m/s | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 25-30 m/s | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 20-25 m/s | H |
| INOX | tinka | 18-30 m/s | |
| Ti | ribotai tinka | 10-20 m/s | |
| Ketus (G) | tinka | 30-45 m/s | K |
| CuZn | ribotai tinka | 35-45 m/s | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |