

**Šlifavimo juosta Cubitron™II 784F, 150×2000 mm, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558513 180
GTIN	2050001948977
Produktų klasė	53S

Aprašymas**Modelis:**

Cubitron™ II šlifavimo juosta 784F su smulkiais keraminiais grūdeliais ir aliuminio oksidu ant stabilaus YF poliesterio pagrindo (P36 – P80) arba pusiau tamprus XF poliesterio pagrindo (P120 – P180). Skirtas **efektyviam sudėtingų šlifavimo darbų atlikimui** stacionariomis šlifavimo staklėmis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir t.t.

Techninis aprašymas

Serija	Cubitron™II 784F
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %

Šlifavimo juostos plotis	150 mm
Šlifavimo juostos ilgis	2000 mm
Produkto pavadinimo požymis	150×2000 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	32-38 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	25-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-25 m/s	H
INOX	tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	tinka	30-45 m/s	K
CuZn	ribotai tinka	35-45 m/s	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		