

Garant
Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 22mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116340 22 |
| GTIN | 4045197030542 |
| Produktų klasė | 11C |

Aprašymas
Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, **ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.**

Aukščiausios kokybės našus spiralinis grąžtas.
 Pjovimo briaunos > Ø 26,5 mm iššlifotos iš vientiso ruošinio, Ø 26,5 mm išfrezuotos. Todėl žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, taip pat preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę iki Ø 40 mm.

Viršūnės forma A.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Nominalusis Ø D _c | 22 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 150 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Bendras ilgis L | 248 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 2 |
| Norma | DIN 345 |

| | |
|---|--------------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 117 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Morzės kūgis |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |