

**Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

860500 1000

GTIN

4008158034263

Produktų klasė

83K

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjūvis

28×11 mm

Išnešimas

120 mm

Užveržimo tarpas

1000 mm

Produkto rūšis

Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 37 mm

860115 37