

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W28: 42-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Kampo spindulys: 0,4 mm

Techninis aprašymas

Pavadinimas	42-010
Tipas	W28
Kampo spindulys	0,4 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7935
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		