



Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860500 100
GTIN	4008158033778
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjūvis	15×6 mm
Užveržimo tarpas	100 mm
Išnešimas	60 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 23 mm

860115 23