

**Garant**

**Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm, Nuo kvadrato: 27mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290334 27
GTIN	4045197965462
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Pastaba:**

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikroдинį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	27 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Varžtas	290399 3
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	14,5 mm
tinka keturbriauniams	27 - 37 mm
Koto Ø	32 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L <sub>s</sub>	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

