

Garant

Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 25 mm, Nuo kvadrato: 19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290332 19
GTIN	4045197965394
Produktų klasė	29K

Aprašymas

Pastaba:

- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	18,975 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	10,25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	89 mm
Varžtas	290399 3
tinka keturbriauniams	19 - 27 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	18 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L _s	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

