

Garant
Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm, Nuo kvadrato: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	290334 10
GTIN	4045197965424
Produktų klasė	29K

Aprašymas
Pastaba:

- Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
- Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 1
Naudingasis ilgis L_1	40 mm
Mažiausias pagręžimo $\varnothing D_{min}$	9,1 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	4,8 mm
tinka keturbriauniams	10 - 13 mm
Koto \varnothing	32 mm
Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L_s	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

