

Garant**Profilių pjovimo plokštelė keturbriaunė, TiN, Nuo kvadrato: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290336 27
GTIN	4045197965530
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.
Galima galąsti.

Tinka:

Profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 – 290334.

Pastaba:

- Profilių pjovimo galvutės naudojamos keturbiruniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Pastaba:

- Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Kiaurymės \varnothing keturbriaunis = norimas rakto dydis \times faktorius 1,05. Kiaurymės \varnothing šešiabriaunis = norimas rakto dydis \times faktorius 1,02.

Techninis aprašymas

tinka keturbriauniams	27 - 37 mm
-----------------------	------------

Ašmenys	HSS
minimalus raktų dydis	27 mm
maksimalus rakto dydis	37 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		