

**Garant**

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 25 mm,  
Nuo šešiabriaunio: 28mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290342 28
GTIN	4045197965639
Produktų klasė	29K

**Aprašymas****Pastaba:**

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	14 mm
Varžtas	290399 3
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	26,5 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	89 mm
tinka šešiabriauniams	28 - 37 mm
Koto Ø	25 mm
Pjoviklio laikiklis Ø $D_1$	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis $L_s$	90 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

