

Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm,
Nuo šešiabriaunio: 45mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	290344 45
GTIN	4045197965707
Produktų klasė	29K

Aprašymas
Pastaba:

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

Techninis aprašymas

Varžtas	290399 4
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	43 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	23 mm
Naudingasis ilgis L ₁	140 mm
tinka šešiabriauniams	45 - 70 mm
Koto Ø	32 mm
Pjoviklio laikiklis Ø D ₁	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis L _s	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

