

**Garant****Profilių pjovimo plokštelė šešiabriaunė, TiN, Nuo šešiabriaunio: 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

290346 11

GTIN

4045197965721

Produktų klasė

29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

Galima galąsti.

**Tinka:**

Profilių drožiklio laikikliai Nr. 290340 – 290344.

**Pastaba:**

- Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

**Pastaba:**

- Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Kiaurymės  $\varnothing$  keturbriaunis = norimas rakto dydis  $\times$  faktorius 1,05. Kiaurymės  $\varnothing$  šešiabriaunis = norimas rakto dydis  $\times$  faktorius 1,02.

**Techninis aprašymas**

tinka šešiabriauniams

11 - 17 mm

Ašmenys	HSS
minimalus raktų dydis	11 mm
maksimalus rakto dydis	17 mm
Profilis	Šešiabriaunis
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		