

## Garant

**Griovelių drožiklio laikiklis šešiabriaunėms pjovimo plokštelėms Ø DS 32 mm,  
Nuo šešiabriaunio: 37mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	290344 37
GTIN	4045197965691
Produktų klasė	29K

## Aprašymas

### Pastaba:

- **Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.**
- **Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.**

## Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	126 mm
Varžtas	290399 3
Darbinės dalies ilgis $L_3$	19,5 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	37 mm
tinka šešiabriauniams	37 - 45 mm
Koto $\varnothing$	32 mm
Pjoviklio laikiklis $\varnothing D_1$	35 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto ilgis $L_s$	100 mm
Kotas	Kombinuotas kotas
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

