

Garant**Profilių pjovimo plokštelė šešiabriaunė, TiN, Nuo šešiabriaunio: 45mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

290346 45

GTIN

4045197965769

Produktų klasė

29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Galima galąsti.

Tinka:

Profilių drožiklio laikikliai Nr. 290340 – 290344.

Pastaba:

- Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Pastaba:

- Naudojamos profilių pjovimo plokštelės keturbriauniui arba šešiabriauniui (žr. produktų lentelę).
- Kiaurymės \varnothing keturbriaunis = norimas rakto dydis \times faktorius 1,05. Kiaurymės \varnothing šešiabriaunis = norimas rakto dydis \times faktorius 1,02.

Techninis aprašymas

tinka šešiabriauniams

45 - 70 mm

Ašmenys	HSS
maksimalus rakto dydis	70 mm
minimalus raktų dydis	45 mm
Profilis	Šešiabriaunis
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		