



Kapsulinės ausinės Howard Leight™ Sync®, Tipas: SYNC



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Produktų klasė	09A

Aprašymas

Modelis:

Apsaugines ausines galima prijungti prie mobiliojo telefono naudojant Bluetooth® ryšį. Mikrofonas su apsauga nuo vėjo aiškiam kalbos suvokimui triukšmingoje aplinkoje užtikrinti su **galimybe skambinti naudojant mobilųjį telefoną**. Gaunamus skambučius galima nesudėtingai priimti arba atmesti paspaudus mygtuką. Per **Bluetooth® sąsają visus garso įrašus, esančius mobiliajame telefone, galima perkelti** į apsaugines ausines. 3,5 mm jungtis taipogi suteikia galimybę prijungti mobilųjį telefoną. Paspaudus mygtuką galima reguliuoti garsumo lygį, o spalvotos LED lemputės suteikia grįžtamąjį ryšį apie skirtingus nustatymus. Integruotą ličio jonų akumuliatorių su ilgesne negu 16 valandų veikimo trukme galima įkrauti naudojant USB laidą. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).

Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra įkroviklis su USB jungtimi ir 3,5 mm laidu su kištuku.

SNR vertė (slopinimo vertė): 32 dB(A)

Eksploatavimo trukmė: 16 h

Svoris: 309 g

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	SYNC
Serija	Howard Leight™ Sync®
SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
Eksploatavimo trukmė	16 h
Svoris	309 g
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-8
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės