

**Garant****Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860480 1250
GTIN	4045197167507
Produktų klasė	81D

**Aprašymas****Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamoji prispaudimo plokštė su integruotu **sraigto fiksatoriumi neleidžia sraigtui atsilaisvinti** vibruojant. Maksimalus jėgos perdavimas **ergonomiška rankena** su patogia Haptoprene® danga ir smūgiams atsparia PP šerdimi. Paviršius išlieka neslidus net ir suimant šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.

Kreipiančiosios skerspjūvis: 27×13 mm

Išnešimas: 120 mm

**Techninis aprašymas**

Kreipiančiosios skerspjūvis	27×13 mm
Užveržimo tarpas	1250 mm
Išnešimas	120 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

