



## Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	860500 200
GTIN	4008158033914
Produktų klasė	83K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

### Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	200 mm
Išnešimas	100 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	22×8,5 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

**Priedai**

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 30 mm

860115 30

Stovo komplektas plieniniam veržtuvui Tipas 200

860560 200