

HOLEX**Plieninis veržtuvas su svirtimi, Užveržimo tarpas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	860650 300
GTIN	4045197494443
Produktų klasė	82C

Aprašymas**Modelis:**

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto štampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Užspaudimo svirtis su užsifiksuojančiu dantytuoju segmentu. Atidaroma atblokuojamąja strekte. Judinama spaudžiamoji plokštė, užspaudimo svirtis dažyta milteliniu būdu.

Paskirtis:

Greitam ir lengvam **užveržimui didele jėga.**

Techninis aprašymas

Kreipiančiosios skerspjūvis	25×12 mm
Užveržimo tarpas	300 mm
Išnešimas	140 mm
Svoris	2,31 kg
Produkto rūšis	Veržtuvas

