

3M Roloc™**Šlifavimo diskas 787C, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 120**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554014 120
GTIN	30076308897049
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais **Cubitron™ II**.

Tvirtas **pluoštinis pagrindas**, puikiai tinka briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Alu Mg	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	tinka
Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
sausasis	tinka