



## Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt®, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	731750 160
GTIN	4003773082668
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu (apie 64 HRC).

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, rankenos padengtos plastikiu.

#### Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

### Techninis aprašymas

minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	5,3 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	4,4 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3 mm
visas ilgis	160 mm
Gamintojo pavadinimas	CoBolt®
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga

Su atidarymo spyruokle

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės