



Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860500 250
GTIN	4008158033990
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	250 mm
Išnešimas	120 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	24,5×9,5 mm
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 30 mm

860115 30

Stovo komplektas plieniniam veržtuvui Tipas 250

860560 250