



Šalmas BOP, Spalva: YELLOW



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Produktų klasė	09K

Aprašymas

Modelis:

Duroplast šalmas iš stiklo pluošto poliesterio pasižymi atsparumu **temperatūrai iki 150 °C**. Dėl to puikiai tinka darbo aplinkai, kurioje yra **hbe aplinkos temperatūros** (pvz. aukštakrosnė). Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus **daugeliui chemikalų**. Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **Be laikiklio**
- **Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

Standartas:

DIN EN 397

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skystų metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: UP-GF stiklo pluošto poliesteris

stiklų danga: atsparus chemikalams

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 405 g

Techninis aprašymas

Svoris	405 g
stiklų danga	atsparus chemikalams
dydis	53 - 61 cm
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki 150°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šonų deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skystų metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT
Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L
Smakro diržas Tvirtinimas 4P	097823 4P
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL