



Šalmas BOP 74 R, Spalva: WHITE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097801 WHITE
GTIN	4017765129507
Produktų klasė	09K

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškas universalus šalmas iš stiklo pluošto ir poliesterio pasižymi šonų tvirtumu ir išlaiko formą net ir esant aukštai temperatūrai. Didelis apsauginis paviršius dėl prailgintos kaklo dalies. Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus daugeliui chemikalų. Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

- **6 taškų reguliuojamo aukščio diržo juosta**
- **Be laikiklio**
- **Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta**
- **Prailginta kaklo dalis su krašteliu nuo lietaus**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

Standartas:

DIN EN 397

Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

Atsarginė dalis:

Nr. 097822 prakaito juostos, trys variantai.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skystų metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: UP-GF stiklo pluošto poliesteris

stiklų danga: atsparus chemikalams

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 460 g

Techninis aprašymas

pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
dydis	53 - 61 cm
stiklų danga	atsparus chemikalams
Svoris	460 g
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki 150°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šonų deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skystų metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL
Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT