



## Šalmas BOP 74 R, Spalva: BLUE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Produktų klasė	09K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kokybiškas universalus šalmas** iš stiklo pluošto ir poliesterio pasižymi šonų tvirtumu ir išlaiko formą net ir esant aukštai temperatūrai. Didelis apsauginis paviršius dėl prailgintos kaklo dalies. Šalmas ypač patvarus ir ilgai tarnaujantis bei atsparus daugeliui chemikalų. Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

- **6 taškų reguliuojamo aukščio diržo juosta**
- **Be laikiklio**
- **Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta**
- **Prailginta kaklo dalis su krašteliu nuo lietaus**
- **Su užsukamu uždarymu**

#### Paskirtis:

Metalurgijos įmonėse, chemijos pramonėje, stipriai UV spindulių veikiamos darbo vietos.

#### Standartas:

DIN EN 397

#### Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD).

#### Atsarginė dalis:

Nr. 097822 prakaito juostos, trys variantai.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skystų metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: UP-GF stiklo pluošto poliesteris  
stiklų danga: atsparus chemikalams

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 53 - 61 cm

Svoris: 460 g

## Techninis aprašymas

dydis	53 - 61 cm
stiklų danga	atsparus chemikalams
Svoris	460 g
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki 150°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šonų deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skystų metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

## Priedai

Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL
Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L