




Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 37 vnt., Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	634811 12
GTIN	4018754260461
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **sukimo galvutės** pagal **DIN 3124**.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M12, išoriniams TORX® varžtams su sriegiu M4 – M12, varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M12, vidiniams TORX® varžtams su sriegiu M3 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

12-briaunės galvutės: 11 vnt. Nr. 637000
dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 637450
dyd. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Galvutės, 6-briaunės: 6 vnt. Nr. 637600 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10
Atsuktuvo galvutės Torx® varžtams: 8 vnt. Nr. 637560
dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
T formos rankena: 1 vnt. Nr. 635700
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635400 dyd. 75; 240
Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636200
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635000
Sudėta į: ABS plastiko dėžė
Aukštis: 57 mm
Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-19 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-10 mm

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	12-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Galvutės Torx® varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-10 mm
12-briaunių galvučių dydžių ribos	8-19 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Dalių skaičius	37
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	413 mm
Plotis	230 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E7	637450 E7
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 19 mm	637000 19
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637600 5
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 11 mm	637000 11
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 13 mm	637000 13
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E5	637450 E5
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX9	637560 TX9
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX27	637560 TX27

3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 15 mm	637000 15
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 12 mm	637000 12
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX20	637560 TX20
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX25	637560 TX25
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E6	637450 E6
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 18 mm	637000 18
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 16 mm	637000 16
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E10	637450 E10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637600 7
3/8 colio perjungiamą terklį Tipas	635000
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 8 mm	637000 8
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 17 mm	637000 17
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 10 mm	637000 10
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637600 8
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX10	637560 TX10
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX15	637560 TX15
3/8 colio 12-briaunė galvutė Rakto dydis 14 mm	637000 14
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637600 4
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX30	637560 TX30
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E12	637450 E12
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E14	637450 E14
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E8	637450 E8

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX40	637560 TX40
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637600 6
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637600 10