



Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 12 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637666 6
GTIN	4018754260812
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M16.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640100

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 64 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-24 mm

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	12
6-briaunių galvučių dydžių ribos	10-24 mm
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	413 mm
Plotis	226 mm
Aukštis	64 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas