



Plieniniai veržtuvai, Užveržimo tarpas: 300mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 860500 300 |
| GTIN | 4008158034119 |
| Produktų klasė | 83K |

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno, slystamoji apkaba iš kaldinto šampuojant plieno, atitinkamai pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas.

Judinamos, be įrankių keičiamos prispaudimo plokštės nuo dyd. 160. Užspaudimo jėga iki 6000 N.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kreipiančiosios skerspjūvis | 28×11 mm |
| Išnešimas | 140 mm |
| Užveržimo tarpas | 300 mm |
| Produkto rūšis | Veržtuvas |

Priedai

Stovo komplektas plieniniam veržtuvui Tipas 300

860560 300

Užspaudimo dangtelių rinkinys 8 vnt. Prispaudžiamosios plokštės Ø 37 mm

860115 37