

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-818, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094358 7
GTIN	10076490478565
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

HyFlex® 11-818. Inovatyvi danga tris kartus prailgina pirštinių naudojimą, lyginant su panašiomis. Bazinė medžiaga iš nailono ir spandekso, megzta **18 dydžio (18-Gauge)** technologija užtikrina lietimą jautrumą, reikalingą tiksliems darbams. **Be silikono ir latekso.** Ypač tinka darbui su jautriomis dalimis, tiksliam mažų varžtų sukimui, gamybinių konvejerių komplektavimui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

be silikono	ne
Be DMF	ne
Imti drėgniems daiktams	gerai
Dangos medžiaga	Nitrilas / PU
Apsauga nuo karščio	nėra

Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Kvėpuoja	labai gerai
Lietimo pojūtis	labai gerai
Pirštinių dydis	7
Tinkama forma	labai gerai
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Turinys	12
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	Be DMF
EN 388	3121A
Pagrindo medžiaga	Nailonas, spandeksas
Danga	Puta iš nitrilo
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	200 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	16,5 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Puta iš nitrilo
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	A
Produkto rūšis	Universalios pirštinės

