

**Garant****Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: 9-36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 9-36
GTIN	4045197966667
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

**Paskirtis:**

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

**Techninis aprašymas**

Laiptų aukštis	4 mm
Bendras ilgis	85 mm
grąžto žingsnis kas	3 mm
Koto Ø	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	9 - 36 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopinis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		