

**Garant**
**Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: PGmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 PG
GTIN	4045197966674
Produktų klasė	11C

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Kombinuotas pakopinis grąžtas (srieginėms ir kiaurosiosms kiaurymėms) **elektrotechnikams sriegiams** (pagal DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

**Paskirtis:**

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	93 mm
Koto Ø	12 mm
Laiptų aukštis	4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		