

Garant**Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų Ø: MFmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118320 MF
GTIN	4045197966681
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Kombinuotas pakopinis grąžtas (srieginėms ir kiaurosiosms kiaurymėms) **smulkiems sriegiams** (pagal DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis	94 mm
Laiptų aukštis	4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		