



DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M6X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamą.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Ąselės storis F	14 mm
Varžto galvutės aukštis A	33 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	53 mm
Varžto galvutės Ø C	30 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	8 mm
Ąselės plotis E	27 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D	38 mm

vidurinio skirtuko aukštis M	30 mm
Sriegio ilgis L	15 mm
Sriegio Ø	M6×1
Keliamoji galia WLL SF 5:1	0,15 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1	0,2 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa