

**DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M12X1,75****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamą.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Varžto galvutės aukštis A	33 mm
Ąselės plotis E	27 mm
Varžto galvutės Ø C	30 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	53 mm
Ąselės storis F	14 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	8 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D	38 mm

vidurinio skirtuko aukštis M	30 mm
Sriegio ilgis L	21 mm
Sriegio Ø	M12×1,75
Keliamoji galia WLL SF 4:1	1,3 t
Keliamoji galia WLL SF 5:1	1,05 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa