

**DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M10X1,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 086452 M10X1,5 |
| GTIN | 2050001944801 |
| Produktų klasė | 08Y |

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamą.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------|
| Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D | 38 mm |
| Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S | 8 mm |
| Tvirtinamo sraigto plotis G | 53 mm |
| vidurinio skirtuko aukštis M | 30 mm |
| Varžto galvutės aukštis A | 33 mm |
| Sriegio ilgis L | 18 mm |
| Ąselės plotis E | 27 mm |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Varžto galvutės Ø C | 30 mm |
| Ašelės storis F | 14 mm |
| Sriegio Ø | M10×1,5 |
| Keliamoji galia WLL SF 5:1 | 0,7 t |
| Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 0,9 t |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo kilpa |