

**DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M20X2,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamą.

**Pastaba:**

**SF 5:1 = saugos koeficientas 5.**

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

**Techninis aprašymas**

Varžto galvutės aukštis A	45 mm
Ąselės storis F	17 mm
Varžto galvutės Ø C	45 mm
Sriegio ilgis L	30 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	8 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	76 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D	53 mm

Ašselės plotis E	38 mm
vidurinio skirtuko aukštis M	40 mm
Sriegio Ø	M20×2,5
Keliamoji galia WLL SF 5:1	2,5 t
Keliamoji galia WLL SF 4:1	2,5 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa