

**DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M24X3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamą.

**Pastaba:**

**SF 5:1 = saugos koeficientas 5.**

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

**Techninis aprašymas**

Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	14 mm
Sriegio ilgis L	36 mm
Varžto galvutės Ø C	60 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ašselės D	83 mm
Ašselės plotis E	55 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	115 mm
vidurinio skirtuko aukštis M	55 mm

Varžto galvutės aukštis A	62 mm
Ašelės storis F	25 mm
Sriegio Ø	M24×3
Keliamoji galia WLL SF 4:1	5,5 t
Keliamoji galia WLL SF 5:1	4,4 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa