

**DSR tvirtinimo kilpa, Sriegio Ø: M16X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiška, tvirta, įsukama tvirtinimo kilpa. 360° pasukama ir 180° palenkiamo.

Pastaba:

SF 5:1 = saugos koeficientas 5.

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Ąselės storis F	17 mm
Tvirtinamo sraigto plotis G	76 mm
Varžto galvutės aukštis A	45 mm
Atstumas tarp vidurinio skirtuko ir ąselės D	53 mm
Ąselės plotis E	38 mm
Varžtų su vidiniu šešiasieniu raktų pločiai S	8 mm
Sriegio ilgis L	27 mm

vidurinio skirtuko aukštis M	40 mm
Varžto galvutės Ø C	45 mm
Sriegio Ø	M16x2
Keliamoji galia WLL SF 4:1	2,3 t
Keliamoji galia WLL SF 5:1	2 t
Produkto rūšis	Tvirtinimo kilpa