

Garant**Žiedlapinis diskas (ZA), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554032 40
GTIN	4045197966728
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušlifuotą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combiscip® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Plokščias, kompaktiškas plokštelių išdėstymas **suvirinimo siūlėms apdirbti ir užvartų nuėmimui**.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Disko Ø	50,8 mm
Grūdėtumas	40
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	19100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	ribotai tinka		
sausasis	tinka		