

Garant**Žiedlapinis diskas (CER), Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554040 80
GTIN	4045197966711
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį **užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).**

Lyginant su šlifavimo diskais, mini žiedlapiniai diskai su išdėstytomis plokštelėmis yra **patvaresni, lankstesni ir sukuria lygiau nušlifuotą paviršių** (šiurkščio vertė) iki susidėvėjimo ribos.

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Disko Ø	50,8 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika

Produkto pavadinimo požymis	Ø 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius	19100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		